


Multipol čvor VABE-S6-LT-C-S6-R5

Broj artikla: 549046

FESTO

za ventilski blok VTSA i VTSA-F.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. broj ventilskih mjesta	12 kod monostabilnih ventila 6 kod bistabilnih ventila
Maks. ukupna struja	10 A
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Dozvoljena kolebanja napona	+/- 10 %
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - bez otpornosti na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Mehanička zaštita	IP65 NEMA 4
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Težina proizvoda	760 g
Broj električnih priključaka	6
Električno aktiviranje	Multipol
Električni priključak	5-polno M12 Utikači
Material cover	PA
Material housing	Aluminijski tlačni lijev