

Poklopac VAEM-S6-C-S6-R5

Broj dijela: 549048

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Maksimalni broj položaja ventila	12 za monostabilne ventile 6 za bistabilne ventile
Maksimalna ukupna struja	10 A
Nazivni radni napon DC	24 V
Dopuštene fluktuacije napona	+/- 10 %
Klasa otpornosti na koroziju CRC	0 - nema izloženosti koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Klasa zaštite	IP65 NEMA 4
Temperatura okoline	-5 °C...50 °C
Težina proizvoda	200 g
Broj električnih priključaka	6
Električni priključak	5-polni M12 Utikač
Materijal za kućište	PA