


# Prigušno-povratni ventil VFOV-LE-G18-Q6

Broj artikla: 549156

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	Funkcija odlaznog zraka-prigušivanja-povratna
Pneumatski priključak 1	QS-6
Pneumatski priključak 2	G1/8
Način aktiviranja	ručno
Element namještanja	Okretni gumb
Vrsta pričvršćenja	na uvrtanje
Normalni nazivni protok u smjeru prigušivanja	0 ... 325 l/min
Normalni nazivni protok u povratnom smjeru	150 ... 370 l/min
Pogonski tlak	0,2 ... 10 bar
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Pogonski medij	osušeni zrak, nauljen ili nenauljen
Položaj ugradnje	proizvoljno
Normalni protok u smjeru prigušenja 6 -> 0 bara	0 ... 510 l/min
Normalni protok u povratnom smjeru 6 -> 0 bara	280 ... 660 l/min
Temperatura ležaja	-10 ... 40 °C
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Maks. pritezni moment	3 Nm
Težina proizvoda	10 g
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE
Informacija o materijalu, brtve	NBR
Informacija o materijalu, okretni gumb	PA pojačan
Informacija o materijalu, šuplji vijak	Aluminijska legura za gnječenje eloksirano
Informacija o materijalu, prsten za oslobađanje	POM
Informacija o materijalu, zakretni priključak	PA pojačan