


# Koračni motor EMMS-ST-57-M-SB

Broj artikla: 549414

FESTO

bez prijenosnika, s kočnicom.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Kut koraka kod punog koraka	1,8 deg
Tolerancija koračnog kuta	±5%
Pogonski napon DC, kočnica	24 V
Klasa zaštite izolacije	B
Primljena snaga, kočnica	10 W
Nazivni napon DC	48 V
Nazivna struja, motor	5 A
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici
Temperatura ležaja	-20 ... 70 °C
Relativna vlažnost zraka	45 - 80 %
Mehanička zaštita	IP54
Temperatura okoline	-10 ... 50 °C
Dozvola	C-Tick
Sveukupni moment tromosti gonjene strane	0,5 kgcm <sup>2</sup>
Moment držanja, kočnica	1 Nm
Moment držanja, motor	1,4 Nm
Moment tromosti mase, kočnica	0,02 kgcm <sup>2</sup>
Moment tromosti mase, rotor	0,48 kgcm <sup>2</sup>
Dozvoljeno aksijalno opterećenje vratila	10 N
Dozvoljeno radijalno opterećenje vratila	52 N
Težina proizvoda	1.320 g
Tehnika električnog priključka	Utikači