


Magnetni svitak MD-2-24VDC-PA

Broj artikla: 549903

★ Osnovni proizvodni program
za istosmjerni napon, bez utičnice.

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Trajanje uključenosti	100 %
Parametri svitka	24 V DC: 6,8 W
Dozvoljena kolebanja napona	+/- 10 %
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-20 ... 50 °C
Maks. pritezni moment za priključak	0,5 Nm
Težina proizvoda	110 g
Električni priključak	prema DIN EN 175301-803
Vrsta pričvršćenja	s narovašenom maticom
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material solenoid coil	Duroplast Bakar Čelik
Material winding	Bakar