



Motorski vod NEBM-T1G8-E-5-Q7N-LE8

Broj artikla: 550306

FESTO

For EMMS-AS-40/55 with encoder with CMMP-AS.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Odgovara normi	EN 61984
Identifikacija kabela	Bez držača natpisne oznake
Električni spoj 1, funkcija	Strana Fieldbus uređaja
Električni spoj 1, dizajn	uglast
Električni spoj 1, tip konektora	Utičnica
Električni spoj 1, kabelski izlaz	Ravno
Električni spoj 1, tehnologija spajanja	ITT M3
Električni spoj 1, broj pinova/žica	10
Električni spoj 1, zauzeti pinovi/žice	8
Električni spoj 2, funkcija	Strana upravljačke jedinice
Električni spoj 2, tip konektora	Kabel
Električni spoj 2, tehnologija spajanja	otvoreni kraj
Električni spoj 2, broj pinova/žica	8
Električni spoj 2, zauzeti pinovi/žice	8
Područje pogonskog napona DC	0 ... 630 V
Opaska o radnom opsegu napona DC	0 - 48 V za 0,25 mm ²
Područje pogonskog napona AC	0 ... 630 V
Opaska o radnom opsegu napona AC	0 - 48 V za 0,25 mm ²
Strujna opteretivost kod 40°C	12 A
Opaska o dozvoljeno strujno opterećenje pri 40°C	3 A za 0,25 mm ²
Čvrstoća na udarno naprezanje	4 kV
Opaska o otpornost od prenapona	0,5 kV za 0,25 mm ²
Duljina kabela	5 m
Svojstvo vodiča	prikladno za energetski lanac
Radius savijanja, fiksna instalacija kabela	≥ 55 mm
Radius savijanja, fleksibilna instalacija kabela	≥ 110 mm
Promjer kabela	11 mm
Struktura kabela	4x0,75+2x(2x0,25) zaslonjeno
Nazivni presjek vodiča	0,25 mm ² 0,75 mm ²
Krajevi žila	Tuljak završetka žile
Mehanička zaštita	IP65
Opaska o stupnju zaštite	u montiranom stanju
Temperatura okoline	-50 ... 90 °C
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	-40 ... 90 °C
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-niski napon-smjernica in accordance with EU RoHS directive
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Stupanj onečišćenja	3
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Boja, kabelski plašt	narandžasto