

# Blok podnožja CPE10-3/2-PRS-1/4-3-NPT

Broj artikla: 550602

FESTO

za ventile CPE.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Mjera rastera	16 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. broj ventilskih mjesta	3
Maks. broj tlačnih zona	2
Burst pressure	5 MPa
Tlak pucanja	50 bar
Burst pressure	725 psi
Operating pressure MPa	-0,09 ... 1 MPa
Pogonski tlak	-0,9 ... 10 bar
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	23 ... 122 °F
Temperatura okoline	23 ... 122 °F
Maks. pritezni moment, pričvršćenje ventila	0,9 ft-lbf
Težina proizvoda	5,74 oz
Način pričvršćenja, priključni blok	s prolaznim provrtom
Vrsta pričvršćenja ventila	s unutarnjim navojem
Pneumatski priključak 1	1/4 NPT
Pneumatski priključak 3	1/4 NPT
Pneumatski priključak 5	1/4 NPT
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material manifold	Aluminijska legura za gnječenje