


# Priključni blok CPE18-3/2-PRS-3/8-5-NPT

Broj dijela: 550622

FESTO



## Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Mjera rastera	26 mm
Položaj montaže	po želji
Maksimalni broj položaja ventila	5
Maksimalni broj tlačnih zona	2
Pritisak rasprskavanja	5 MPa 50 bar 725 psi
Radni tlak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Srednja temperatura	23 °F...122 °F
Temperatura okoline	23 °F...122 °F
Maksimalni moment zatezanja montaže ventila	1,5 ft-lbf
Težina proizvoda	14262 oz
Vrsta montažnog priključnog bloka	s prolaznom rupom
Vrsta montažnog ventila	s unutarnjim navojem
Pneumatski priključak 1	3/8 NPT
Pneumatski priključak 3	3/8 NPT
Pneumatski priključak 5	3/8 NPT
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal spojne šine	Kovana aluminijska legura