

Blok podnožja CPE18-3/2-PRS-3/8-8-NPT

Broj artikla: 550625

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

za ventile CPE.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Mjera rastera	26 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. broj ventilskih mjesta	8
Maks. broj tlačnih zona	2
Burst pressure	5 MPa
Tlak pucanja	50 bar
Burst pressure	725 psi
Operating pressure MPa	-0,09 ... 1 MPa
Pogonski tlak	-0,9 ... 10 bar
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	23 ... 122 °F
Temperatura okoline	23 ... 122 °F
Maks. pritezni moment, pričvršćenje ventila	1,5 ft-lbf
Težina proizvoda	26,18 oz
Način pričvršćenja, priključni blok	s prolaznim provrtom
Vrsta pričvršćenja ventila	s unutarnjim navojem
Pneumatski priključak 1	3/8 NPT
Pneumatski priključak 3	3/8 NPT
Pneumatski priključak 5	3/8 NPT
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material manifold	Aluminijska legura za gnječenje