


Ulazni modul CECX-D-16E

Broj artikla: 552096

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - bez otpornosti na koroziju
Materijal - napomena	Sadrži materijale sa supstancama koje ometaju kvašenje lakom RoHS sukladno
Primljena snaga na sabirnici sustava	0,4 W
Temperatura okoline	5 ... 55 °C
Temperatura ležaja	-40 ... 70 °C
Relativna vlažnost zraka	10 - 95 %
Mehanička zaštita	IP20
Klasa zaštite	III
Težina proizvoda	130 g
Ispitivanje neosjetljivosti na vibracije	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
Ispitivanje neosjetljivosti na udar	EN 60068-2-27 EA 15 g, 11 ms (polusinus)
Tehnika električnog priključivanja UI/Izl	Utična letva, raster 5,08 mm
Digitalni ulazi, broj	16
Digitalni ulazi, logika spajanja	pozitivna logika (PNP)
Digitalni ulazi, brzi ulazi brojanja	2, prekidna sposobnost, vrijeme prorade min. 100 µs
Digitalni ulazi, usporenje ulaznog signala	20 ms, 200 ms, podesivo dodatno 0,2 ms kod ulaza prekida
Digitalni ulazi, ulazni napon/ulazna struja	24 VDC
Digitalni ulazi, nazivna vrijednost za TRUE (pravo)	≥ 15 VDC
Digitalni ulazi, nazivna vrijednost za FALSE (krivo)	≤ 5 VDC
Digitalni ulazi, razdvajanje potencijala	da, Optokoppler
Digitalni ulazi, pokaz statusa	LED