


Kučište spojke EAMK-A-D40-42B

Broj artikla: 552158

FESTO

odgovara za elektrocilindar DNCE.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Kod sučelja, pogon	D40A D40B D40C
Kod sučelja, kučište spojke	42B
Materijal - napomena	Sadrži materijale sa supstancama koje ometaju kvašenje lakom RoHS sukladno