


Prijenosnik EMGA-80-P-G5-SAS-70

Broj artikla: 552193

FESTO

Pogodno za servo motore



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina prirubnice prigona	80 mm
Veličina prirubnice motora	70 mm
Zračnost zakretanja	0,12 deg
Vrsta pogona	Planetni prijenosnik
Prijenosni odnos prigona	5:1
Maks. brzina vrtnje pogona	7.000 1/min
Pogonska temperatura prigona	-25 ... 90 °C
Mehanička zaštita	IP54
Trajni zakretni moment na izlazu pogona	110 Nm
Moment tromosti mase, prijenosnik	0,45 kgcm ²
Maks. izlazni okretni moment	176 Nm
Maks. stupanj djelovanja	98 %
Krutost na zakretanje	6 Nm/arcmin
Težina proizvoda	2.100 g
Sučelje prigona - gonjena strana	80G 70A
Materijal - napomena	RoHS sukladno