


# Mjenjač EMGA-120-P-G3-SAS-140

Broj dijela: 552198

FESTO



## Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Mjenjač veličine prirubnice	120 mm
Veličina prirubnice motora	140 mm
Povratak	0.12 deg
Vrsta zupčanika	Planetarni zupčanik
Omjer prijenosa	3:1
Maksimalna brzina vožnje	6500 rpm
Radna temperatura reduktora	-25 °C...90 °C
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Klasa zaštite	IP54
Kontinuirani izlazni moment	115 Nm
Maseni moment inercije zupčanika	2.63 kgcm <sup>2</sup>
Maksimalni izlazni moment	184 Nm
Maksimalna učinkovitost	98 %
Torzijska krutost	12 Nm/arcmin
Težina proizvoda	6000 g
Sučelje izlaz mjenjača	120G
Sučelje zupčanika	140 A
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS