



Brzi ispušni ventil SE-1/4

Broj dijela: 552431

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	Brzi ispuh
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak 2	G1/4
Vrsta montaže	s prolaznim provrtom
Normalni nazivni protok odzračivanja 0,6→0,5 MPa (6→5 bara, 87→72,5 psi)	1700 l/min
Normalna nominalna ventilacija protoka 0,6→0,5 MPa (6→5 bara, 87→72,5 psi)	950 l/min
Radni tlak	0.5 bar...10 bar
Temperatura okoline	-20 °C...75 °C
Materijal za kućište	Kovana aluminijska legura anodizirana
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: - : -]
Nazivna veličina	8 mm
Položaj montaže	po želji
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Srednja temperatura	-20 °C...75 °C
Težina proizvoda	250 g
Pneumatski priključak 3	G1/4
Materijalne brtve	NBR