

# Plastična savitljiva cijev PAN-VO-4X0.75-BL

Broj artikla: 552439

FESTO

negorivo



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Vanjski promjer	6 mm
Vanjski promjer za utični priključak	4 mm
Radijus savijanja, mjerodavan za protok	20 mm
Unutarnji promjer	2,6 mm
Min. radijus savijanja	5 mm
Pogonski tlak ovisan o temperaturi	-0,95 ... 12 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:] Voda Mineralno ulje
Temperatura okoline	-30 ... 90 °C
Težina proizvoda prema duljini	0,037 kg/m
Boja	plavo
Tvrdoća po Shoreu	A 68 +/-3 D 53 +/-3
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Informacija o materijalu, savitljiva cijev	Poliamid 12 PVC-P