

Svjetlosni vodič SOOC-DS-P-M3-2-R10-S4

Broj artikla: 552803
Proizvod u napuštanju

FESTO

[odgovara za uređaje sa svjetlosnim vodičem SOE4.](#)

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2022. Alternativni proizvod vidi [Support Portal](#).



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Postupak mjerenja	Refleksno svjetlosno tipkalo
Minimalni promjer objekta	0,05 mm
Svjetlosni vodič - posebnost	Preciznost
Doseg	12 mm
Temperatura okoline	-55 ... 70 °C
Veličina glave	M3
Duljina svjetlosnog vodiča	2 m
Duljina tuljka	40 mm
Min. radijus savijanja	10 mm
Maks. pritezni moment	1 Nm
Vanjski promjer	1,25 mm
Material housing	visokolegirani čelik, nehrđajući
Material fibre-optic	PE
Mehanička zaštita	IP66
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364 zone III