


Svjetlosni vodič SOOC-DS-P-M4-1-R15

Broj dijela: 552807

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| Metoda mjerenja | Senzor difuzne refleksije |
| Minimalni promjer predmeta | 0.1 mm |
| Svjetlosni vodič - specijalnost | preciznost |
| Domet | 65 mm |
| Temperatura okoline | -55 °C...70 °C |
| Veličina glave | M4 |
| Duljina optičkih vlakana | 1 m |
| Min. radijus savijanja | 15 mm |
| Maksimalni moment zatezanja | 2 Nm |
| Vanjski Ø | 1 mm |
| Materijal za kućište | visokolegirani nehrđajući čelik |
| Materijalni svjetlosni vodič | PE |
| Klasa zaštite | IP66 |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 1 - mala izloženost koroziji |
| LABS sukladnost | VDMA24364 zona III |