


Svjetlosni vodič SOOC-DS-M-A11-2-R25

Broj artikla: 552810

FESTO

odgovara za uređaje sa svjetlosnim vodičem SOE4.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--------------------------------|--|
| Materijal - napomena | Sadrži materijale sa supstancama koje ometaju kvašenje lakom |
| Postupak mjerenja | Refleksno svjetlosno tipkalo |
| Minimalni promjer objekta | 0,15 mm |
| Svjetlosni vodič - posebnost | Red |
| Doseg | 130 mm |
| Temperatura okoline | -55 ... 70 °C |
| Veličina glave | Pravokutnik 19x25x6 mm |
| Duljina svjetlosnog vodiča | 2 m |
| Min. radijus savijanja | 25 mm |
| Vanjski promjer | 2,2 mm |
| Material housing | Mjed poniklano |
| Material fibre-optic | PE |
| Mehanička zaštita | IP66 |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 1 - niska otpornost na koroziju |