

Svjetlosni vodič SOOC-TB-F-M4-2-R2

Broj artikla: 552818

FESTO

odgovara za uređaje sa svjetlosnim vodičem SOE4.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Postupak mjerenja	Jednosmjerna fotočelija
Minimalni promjer objekta	0,15 mm
Svjetlosni vodič - posebnost	Fleksibilno
Doseg	300 mm
Temperatura okoline	-40 ... 70 °C
Veličina glave	M4
Duljina svjetlosnog vodiča	2 m
Min. radijus savijanja	2 mm
Maks. pritezni moment	2 Nm
Vanjski promjer	2,2 mm
Material housing	Mjed poniklana
Material fibre-optic	PE
Mehanička zaštita	IP66
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364 zone III