


Tlačni buster DPA-40-16-CRVZS5

Broj artikla: 552931

FESTO

je kombinacija pojačivača tlaka i spremnika komprimiranog zraka u izvedbi od nehrđajućeg čelika.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Promjer klipa	40 mm
Volumen	5 l
Položaj ugradnje	Ispust kondenzata prema dolje
Konstruktivna struktura	Pojačalo tlaka s dvostrukim klipom sa spremnikom komprimiranog zraka s manometrom s nepovratnim ventilom
Pokaz tlaka	s manometrom
Output pressure 2	0,45 ... 1,6 MPa
Izlazni tlak 2	4,5 ... 16 bar
Output pressure 2	65,25 ... 232 psi
Operating pressure MPa	0,25 ... 0,8 MPa
Pogonski tlak	2,5 ... 8 bar
Operating pressure	36,25 ... 116 psi
Područje regulacije tlaka Mpa	0,45 ... 1,6 MPa
Područje regulacije tlaka	4,5 ... 16 bar
Područje regulacije tlaka psi	65,25 ... 232 psi
Ulazni tlak 1	2 ... 8 bar
Ulazni tlak 1 Mpa	0,2 ... 0,8 MPa
Ulazni tlak 1 psi	29 ... 116 psi
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-uređaji pod tlakom-smjernica
UKCA marking (see declaration of conformity)	UK regulation for pressure equipment
Pogonski medij	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon nije moguć
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ležaja	5 ... 60 °C
Temperatura okoline	5 ... 60 °C
Maks. pritezni moment, ispušni kondenzata	27 Nm
Težina proizvoda	7.300 g
Vrsta pričvršćenja	s utorskim klizačima
Pneumatski priključak 1	QS-10
Pneumatski priključak 2	KD4
Pneumatski priključak 3	Prigušivač zvuka
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material of air reservoir	visokolegirani čelik, nehrđajući