


Filter s aktivnim ugljenom MS9-LFX-N1-U

Broj dijela: 553034

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	9
Seriya	MS
Položaj montaže	okomito +/- 5 °
Konstruktivna struktura	Filtar od aktivnog ugljena
Radni tlak	0 bar...20 bar
Maksimalni normalni protok za klasu čistoće zraka	6500 l/min
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [1: 4: 2]
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura skladištenja	-10 °C...60 °C
Klasa čistoće zraka na izlazu	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [1: 4: 1]
Srednja temperatura	5 °C...30 °C
Zaostali sadržaj ulja	0.003 mg/m ³
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	2000 g
Vrsta montaže	neobavezno: Instalacija linije s priborom
Pneumatski priključak 1	1 NPT
Pneumatski priključak 2	1 NPT
Materijalni pokrov	PA
Materijalne brtve	NBR
Filter materijal	Aktivni ugljik
Materijal za kućište	Lijevani aluminij
Materijalna školjka	Kovana aluminijska legura
Materijal leće	PA