

Fini filter MS9-LFM-N1-BUM-HF

Broj artikla: 553058

FESTO

Filtar 1 µm, metalna zdjelica, visoki protok, ručni ispušt kondenzata, smjer protoka slijeva nadesno.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|---|
| Serijski broj | MS |
| Veličina | 9 |
| Konstruktivna struktura | Filtar s vlaknima |
| Finoća filtra | 1 µm |
| Ispust kondenzata | ručno okrećući |
| Pogonski tlak | 0 ... 20 bar |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [6:8:4] |
| Klasa čistoće zraka na izlazu | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [5:7:3] |
| Maks. normalni protok za klasu čistoće zraka | 10.000 l/min |
| Min. normalni protok za klasu čistoće zraka | 500 l/min |
| Stupanj djelovanja filtra | 99,99 % |
| Maks. količina kondenzata | 225 ml |
| Klasa korozije otpornosti KBK | 2 - umjerena otpornost na koroziju |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura medija | -10 ... 60 °C |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Temperatura ležaja | -10 ... 60 °C |
| Preostali sadržaj ulja | 0,5 mg/m ³ |
| Ex temperatura okoline | -10°C ≤ Ta ≤ +60°C |
| Vrsta pričvršćenja | Ugradnja vodova s priborom po izboru: |
| Položaj ugradnje | okomito +/- 5° |
| Pneumatski priključak 1 | 1 NPT |
| Pneumatski priključak 2 | 1 NPT |
| Material housing | Aluminijski tlačni lijev |
| Material of cover | PA |
| Material filter | Borsilikatna vlakna |
| Material bowl | Aluminijska legura za gnječenje |
| Material screen | PA |
| Material seals | NBR |
| Težina proizvoda | 2.500 g |