

Komplet nabranog mijeha DADB-S1-63-S476-500

Broj artikla: 553519

FESTO

za standardne cilindre prema ISO 6432.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Vanjski promjer	57 mm
Veličina	63
Područje hoda	476 ... 500 mm
Produljenje klipnjače	135 mm
Oblik	okruglo
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	Komplet nabranog mijeha s uhvaćenim odlaznim zrakom
Klasa korozione otpornosti KBK	3 - visoka otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F5a
Otpornost na medije	Prahovi Strugotina Ulja Mast Benzini
Mehanička zaštita	IP54
Temperatura okoline	-10 ... 80 °C
Težina proizvoda	189 g
Vrsta pričvršćenja	s navojnim zatikom s unutarnjim navojem
Pneumatski priključak	G1/4
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material adapter components	PA ojačan
Material seals	NBR
Material bellows	NBR
Material threaded pin	visokolegirani čelik, nehrđajući