


# Beskontaktni prekidač SIEF-M12B-NS-S-L

Broj artikla: 553543

FESTO

s utikačem, ugradnja poravnana.



## Tehnički podaci

| Svojstvo                                    | Vrijednost                              |
|---|---|
| Oblik                                       | okruglo                                 |
| Odgovara normi                              | EN 60947-5-2                            |
| Dozvola                                     | RCM Mark<br>c UL us - Listed (OL)       |
| CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)         | prema EU-EMV-smjernici                  |
| Materijal - napomena                        | RoHS sukladno                           |
| Nominalni uklopni razmak                    | 3 mm                                    |
| Temperatura okoline                         | -30 ... 85 °C                           |
| Točnost ponavljanja                         | 0,16 mm                                 |
| Uklopni izlaz                               | NPN                                     |
| Funkcija sklopnog elementa                  | Uklopnik                                |
| Maks. uklopna frekvencija DC                | 3.000 Hz                                |
| Maks. izlazna struja                        | 200 mA                                  |
| Otpornost na kratki spoj                    | u taktu                                 |
| Područje pogonskog napona DC                | 10 ... 30 V                             |
| Zaštita od zamjene polova                   | za sve električne priključke            |
| Električni priključak                       | 3-polni<br>M12x1<br>Utikači             |
| Material connector housing                  | Mjed<br>kromirano                       |
| Veličina                                    | M12                                     |
| Način ugradnje                              | poravnano                               |
| Težina proizvoda                            | 24 g                                    |
| Material housing                            | Mjed<br>kromirano                       |
| Indikacija stanja sklapanja                 | LED žuti                                |
| Mehanička zaštita                           | IP68                                    |
| Otpornost na smetnje protiv magnetnih polja | magnetno istosmjerno i izmjenično polje |
| Čvrstoća na udarno naprezanje               | 0,8 kV                                  |
| Klasa korozione otpornosti KBK              | 2 - umjerena otpornost na koroziju      |
| PWIS conformity                             | VDMA24364-B2-L                          |
| Stupanj onečišćenja                         | 3                                       |