


Beskontaktni prekidač SIEF-M18B-NS-S-L

Broj artikla: 553547

FESTO

s utikačem, ugradnja poravnana.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Oblik	okruglo
Odgovara normi	EN 60947-5-2
Dozvola	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Nominalni uklopni razmak	5 mm
Temperatura okoline	-30 ... 85 °C
Točnost ponavljanja	0,28 mm
Uklopni izlaz	NPN
Funkcija sklopnog elementa	Uklopnik
Maks. uklopna frekvencija DC	3.000 Hz
Maks. izlazna struja	200 mA
Otpornost na kratki spoj	u taktu
Područje pogonskog napona DC	10 ... 30 V
Zaštita od zamjene polova	za sve električne priključke
Električni priključak	3-polni M12x1 Utikači
Material connector housing	Mjed kromirano
Veličina	M18
Način ugradnje	poravnano
Težina proizvoda	41 g
Material housing	Mjed kromirano
Indikacija stanja sklapanja	LED žuti
Mehanička zaštita	IP68
Otpornost na smetnje protiv magnetnih polja	magnetno istosmjerno i izmjenično polje
Čvrstoća na udarno naprezanje	0,8 kV
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Stupanj onečišćenja	3