


Viličasta fotočelija

SOOF-M-FL-SM-C80-N

Broj artikla: 553558

FESTO

stabilno metalno kućište



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|-------------------------------------|---|
| Dozvola | RCM Mark c UL us - Listed (OL) |
| CE znak (vidi izjavu o sukladnosti) | prema EU-EMV-smjernici |
| Materijal - napomena | Bez bakra i PTFE-a Sadrži materijale sa supstancama koje ometaju kvašenje lakom RoHS sukladno |
| Mjerna veličina | Pozicija |
| Princip mjerenja | optoelektronsko |
| Postupak mjerenja | Viličasta fotočelija |
| Vrsta svjetla | crveno |
| Minimalni promjer objekta | 0,5 mm |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Točnost ponavljanja | 0,06 mm |
| Uklopni izlaz | NPN |
| Funkcija sklopnog elementa | preklopivo |
| Histereza | ≤ 0,25 mm |
| Maks. uklopna frekvencija | 4.000 Hz |
| Maks. izlazna struja | 200 mA |
| Otpornost na kratki spoj | u taktu |
| Područje pogonskog napona DC | 10 ... 35 V |
| Preostala valovitost | ± 5 % |
| Struja praznog hoda | 30 mA |
| Zaštita od zamjene polova | za priključke pogonskog napona |
| Električni priključak | 3-polni M8x1 Utikači |
| Veličina | Vilica 80x55 mm |
| Otvor vilice | 80 mm |
| Težina proizvoda | 130 g |
| Material housing | Cinkov tlačni ljev lakirano |
| Indikacija stanja sklapanja | LED žuti |
| Mogućnosti namještanja | Potenciometar |
| Mehanička zaštita | IP67 |
| Napon izolacije | 50 V |
| Čvrstoća na udarno naprezanje | 0,8 kV |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 0 - bez otpornosti na koroziju |
| Stupanj onečišćenja | 3 |