


Analogni modul CPX-4AE-TC

Broj artikla: 553594

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Dimenzije Š x D x V	(uklj. blok ulančavanja i tehniku priključka) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Težina proizvoda	46 g
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Temperatura ležaja	-20 ... 70 °C
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju (u ugrađenom stanju)
Maks. duljina voda	50 m zaslonjeno
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material housing	PA ojačan PC
LED pokazi	1 group diagnostics 4 channel diagnostics
Dijagnoza	Wire break per channel Limit violation per channel parameterisation error
Parametriranje	Limit monitoring/channel Cold-junction compensation Unit of measurement Measured value smoothing Sensor type per channel Monitoring wire break/channel
Interno vrijeme ciklusa	250 ms
Područje pogonskog napona DC	18 ... 30 V
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Vlastita potrošnja struje kod pogonskog napona	30 mA
Broj ulaza	4
Maks. otpor voda	10 oma/ vodiču
Format podataka	15 bita, + predznak Binarno prikazivanje u desetinkama stupnja
Točnost ponavljanja	0,05 % na 25 °C
Granica osnovne greške kod 25 °C	±0,4 %
Granica greške korištenja u odnosu na područje temperature okoline	±0,6 %
Vrsta senzora	Tip B Tip E Tip J Tip K Tip N Tip R Tip S Tip T
Naponsko odvajanja kanal - kanal	ne
Naponsko odvajanje kanal - interna sabirnica	da
Osiguranje (kratki spoj)	interni elektronski osigurač po kanalu