

Plastično crijevo PAN-12X1,75-SW

Broj dijela: 553916

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Vanjski Ø	12 mm
radijus savijanja relevantan za protok	64 mm
Unutra-Ø	8.4 mm
Min. radijus savijanja	29 mm
Svojstva crijeva	Suitable for energy chains
Radni tlak ovisan o temperaturi	-0.095 MPa...1.7 MPa -0.95 bar...17 bar -13.775 psi...246.5 psi
Odobrenje	TÜV
Tijelo za izdavanje certifikata	B 013277 0506 00
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-30 °C...80 °C
Težina proizvoda po dužini	0.06 kg/m
Pneumatski priključak	za utični priključak, vanjski Ø 12 mm
boja	crno
Tvrdoća po Shoreu	D 55 +/- 3
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalno crijevo	TPE-A