


# Ulazni modul CECX-E-4E-T-P1

Broj artikla: 553973

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - bez otpornosti na koroziju
Dozvola	c UL us - Listed (OL)
Materijal - napomena	Sadrži materijale sa supstancama koje ometaju kvašenje lakom RoHS sukladno
Primljena snaga 24 V	2,5 W
Primljena snaga 5 V	0,3 W
Temperatura okoline	5 ... 55 °C
Temperatura ležaja	-40 ... 70 °C
Relativna vlažnost zraka	10 - 95 %
Mehanička zaštita	IP20
Klasa zaštite	III
Težina proizvoda	134 g
Ispitivanje neosjetljivosti na vibracije	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
Ispitivanje neosjetljivosti na udar	EN 60068-2-27 EA 15 g, 11 ms (polusinus)
Tehnika električnog priključivanja Ul/Izl	Utična letva, raster 5,08 mm
Analogni ulazi, broj	4
Analogni ulazi, rezolucija	14 bit
Analogni ulazi, signalno područje	PT 100 (-100 °C do 850 °C)
Analogni ulazi, vrijednost najmanje vrijednog bita (LSB)	0,058 °C
Analogni ulazi, apsolutna točnost kod 25 °C	± 0,01%
Analogni ulazi, galvansko razdvajanje	ne
Analogni ulazi, ulazni otpor	10 MOhm
Interno vrijeme ciklusa	2 ms