


# Spojka EAMC-30-35-8-9

Broj artikla: 557390

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Promjer 1 prihvata	8 mm
Promjer 2 prihvata	9 mm
Veličina	30
Nazivna duljina	35 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. brzina vrtnje	8.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Temperatura okoline	-25 ... 60 °C
Moment tromosti mase	6,1 kgmm <sup>2</sup>
Prenosivi okretni moment	8,2 Nm
Težina proizvoda	45 g
Materijal - napomena	RoHS sukladno