


Priključna letva MHJ10-P16

Broj dijela: 557608

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Mjera rastera	11 mm
Zaštita od obrnutog polariteta	za radni napon
Maksimalni broj položaja ventila	16 Moguća izvedba prema zahtjevima kupca
Odobrenje	RCM oznaka
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Težina proizvoda	635 g
Vrsta montaže	s pridržnim kutom
Pneumatski priključak 1	G1/2
Pneumatski priključak 2	M7
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal spojne šine	Kovana aluminijska legura, eloksirana