


# Aksijalni komplet EAMM-A-K48-60G

Broj artikla: 557986

FESTO

Prikladno za električne pogone



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Prenosivi okretni moment	12,5 Nm
Težina proizvoda	300 g
Kod sučelja, pogon	K48
Cod sučelja, Motor in	60G
Materijal - napomena	RoHS sukladno