

Rukavac vratila

EAMB-34-6-25X26-23X27

Broj artikla: 558037

FESTO

služi kao adaptiranje pogona sa šupljim vratilom



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--------------------------|------------------------|
| Promjer 1 prihвата | 25 mm |
| Promjer 2 prihвата | 23 mm |
| Veličina | 120 |
| Nazivna duljina | 26 mm |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Maks. brzina vrtnje | 5.500 1/min |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura ležaja | -25 ... 60 °C |
| Relativna vlažnost zraka | 0 - 95 % |
| Temperatura okoline | -25 ... 60 °C |
| Moment tromosti mase | 18,2 kgmm ² |
| Prenosivi okretni moment | 100 Nm |
| Težina proizvoda | 201 g |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |