

# Utični spoj NPQM-D-G18-Q6-P10

Broj dijela: 558662

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                | Vrijednost  |
|---|---|
| Izvedbena veličina                      | Standard  |
| Nazivna veličina                        | 4 mm  |
| Vrsta brtve na uvrtnoj spojnici         | Brtveni prsten  |
| Konstrukcija                            | ravnog oblika   |
| Veličina spremnika                      | 10  |
| Konstruktivna struktura                 | Push-pull princip   |
| Radni tlak za puni temperaturni raspon  | -0.095 MPa...1.6 MPa<br>-0.95 bar...16 bar<br>-13.775 psi...232 psi |
| Operativni medij                        | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]                  |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | Moguć rad pod uljem   |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC        | 1 - mala izloženost koroziji  |
| LABS sukladnost                         | VDMA24364-B1 / B2-L   |
| Temperatura okoline                     | -20 °C...70 °C  |
| Nazivni moment zatezanja                | 6 Nm  |
| Tolerancija na nazivni moment zatezanja | ± 20 %  |
| Težina proizvoda                        | 9 g   |
| Vrsta montaže                           | Vanjski šesterokut SW12<br>Unutarnji šesterokut SW4                 |
| Pneumatski priključak 1                 | Vanjski navoj G1/8  |
| Pneumatski priključak 2                 | za crijevo vanjski Ø 6 mm   |
| Napomena o materijalima                 | U skladu s RoHS   |
| Materijal za kućište                    | Mesing, niklani   |
| Materijal za brtvljenje crijeva         | NBR   |