


Aksijalni komplet EAMM-A-A19-42A

Broj artikla: 558895

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	19
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. brzina vrtnje	8.000 1/min
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	0 ... 50 °C
Moment tromosti mase	1,06 kgmm ²
Prenosivi okretni moment	2,2 Nm
Težina proizvoda	270 g
Materijal - napomena	RoHS sukladno