


# Aksijalni komplet EAMM-A-A22-55A

Broj artikla: 558896

FESTO

odgovara za osovinu prečke EGSA.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	22
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. brzina vrtnje	10.000 1/min
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	0 ... 50 °C
Moment tromosti mase	6,06 kgmm <sup>2</sup>
Prenosivi okretni moment	5,1 Nm
Težina proizvoda	430 g
Materijal - napomena	RoHS sukladno