


Spojka EAMC-30-35-8-9

Broj artikla: 558903

FESTO

odgovara za osovinu prečke EGSA.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Promjer 1 prihvata	8 mm
Promjer 2 prihvata	9 mm
Veličina	30
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. brzina vrtnje	12.000 1/min
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Temperatura okoline	-25 ... 60 °C
Moment tromosti mase	6,06 kgmm ²
Prenosivi okretni moment	5,1 Nm
Težina proizvoda	45 g
Materijal - napomena	RoHS sukladno