

# Okrugli cilindar DSNU-63-200-PPS-A

Broj artikla: 559332

FESTO

sa samoudesivim prigušivanjem krajnjih položaja.



## Tehnički podaci

| Svojstvo                                                 | Vrijednost                                                  |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Hod                                                      | 200 mm                                                      |
| Promjer klipa                                            | 63 mm                                                       |
| Navoj klipnjače                                          | M16x1,5                                                     |
| Prigušivanje                                             | PPS: samopodesivo pneumatsko prigušivanje krajnjih položaja |
| Položaj ugradnje                                         | proizvoljno                                                 |
| Konstruktivna struktura                                  | Klip<br>Klipnjača<br>Cijev cilindra                         |
| Prepoznavanje pozicije                                   | za beskontaktni prekidač                                    |
| Operating pressure MPa                                   | 0,1 ... 1 MPa                                               |
| Pogonski tlak                                            | 1 ... 10 bar                                                |
| Način funkcioniranja                                     | dvoradno                                                    |
| Pogonski medij                                           | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]             |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja                      | Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)           |
| Klasa korozione otpornosti KBK                           | 2 - umjerena otpornost na koroziju                          |
| PWIS conformity                                          | VDMA24364-B1/B2-L                                           |
| Temperatura okoline                                      | -20 ... 80 °C                                               |
| Duljina prigušivanja                                     | 21 mm                                                       |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting | 1.681,9 N                                                   |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance    | 1.870,3 N                                                   |
| Pokretna masa                                            | 959 g                                                       |
| Težina proizvoda                                         | 2.325 g                                                     |
| Vrsta pričvršćenja                                       | s priborom                                                  |
| Pneumatski priključak                                    | G3/8                                                        |
| Materijal - napomena                                     | RoHS sukladno                                               |
| Material cover                                           | Aluminijska legura za gnječenje                             |
| Material seals                                           | NBR<br>TPE-U(PU)                                            |
| Material piston rod                                      | visokolegirani čelik                                        |
| Material cylinder barrel                                 | visokolegirani čelik, nehrđajući                            |