


# Modul Ul./Izlaz FED-UIM

Broj artikla: 559870  
Proizvod u napuštanju

FESTO

za kontroler FED-CEC.

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2017. Alternativni proizvod vidi Support Portal.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici
Temperatura ležaja	-20 ... 70 °C
Relativna vlažnost zraka	5 - 85 % ne kondenzira se
Temperatura okoline	0 ... 50 °C
Materijal - napomena	Sadrži materijale sa supstancama koje ometaju kvašenje lakom
Digitalni ulazi, broj	20
Digitalni ulazi, brzi ulazi brojanja	4
Digitalni ulazi, priključak inkrementalnog enkodera	4
Digitalni ulazi, usporeenje ulaznog signala	0,2 ms
Digitalni ulazi, ulazni napon/ulazna struja	24 VDC / 3 mA
Digitalni ulazi, nazivna vrijednost za TRUE (pravo)	12 - 30 VDC
Digitalni ulazi, nazivna vrijednost za FALSE (krivo)	≤ 6 VDC
Digitalni ulazi, razdvajanje potencijala	da, Optokoppler
Analogni ulazi, broj	8
Analogni ulazi, rezolucija	12 bit
Analogni ulazi, signalno područje	0 - 10 V 0 - 20 mA 0 - 5 V 0 - 1 V 4 - 20 mA ± 1 V ± 10 V ± 5 V PT 100 (-100 °C do 850 °C) Termoelement E, J, K, R, S, T
Analogni ulazi, apsolutna točnost kod 25 °C	0,1 %
Analogni ulazi, greška linearnosti kod 25 °C	0,1 %
Analogni ulazi, ulazni otpor	47 Ohm
Digitalni izlazi, broj	12
Digitalni izlazi, kontakt	Tranzistor
Digitalni izlazi, izlazni napon	12 - 30 VDC
Digitalni izlazi, izlazna struja	500 mA
Digitalni izlazi, razdvajanje potencijala	da, Optokoppler
Digitalni izlazi, otporni na kratki spoj	da
Digitalni izlazi, otporni na preopterećenje	da
Analogni izlazi, broj	4
Analogni izlazi, rezolucija	12 bit
Analogni izlazi, maks. otpor tereta	470 Ohm
Analogni izlazi, signalno područje	± 10 V
Analogni izlazi, greška linearnosti kod 25°C	± 0,15% izlaza napona ± 0,2% izlaza struje