


Analogni modul CPX-4AE-P-D10

Broj artikla: 560362

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|--|
| Dimenzije Š x D x V | (uklj. blok ulančavanja) 50 mm x 107 mm x 55 mm |
| Težina proizvoda | 115 g |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Temperatura medija | 0 ... 50 °C |
| Temperatura okoline | -5 ... 50 °C |
| Temperatura ležaja | -20 ... 70 °C |
| Mehanička zaštita | IP65 IP67 |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 1 - niska otpornost na koroziju (u ugrađenom stanju) |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Material housing | PA ojačan PC |
| Pneumatski priključak | QS-4 |
| LED pokazi | 1 group diagnostics |
| Dijagnoza | Limit violation per channel parameterisation error Sensor limit per channel |
| Parametriranje | Diagnostics delay per channel Hysteresis per module Unit of measurement Measured value smoothing per channel Limit monitoring per channel diagnostics Sensor limit diagnostics per channel Measurement of relative/differential pressure |
| Interno vrijeme ciklusa | 5 ms |
| Područje pogonskog napona DC | 18 ... 30 V |
| Nazivni pogonski napon DC | 24 V |
| Vlastita potrošnja struje kod pogonskog napona | Tip. 50 mA |
| Broj ulaza | 4 |
| Mjerna veličina | 4 x relativni tlak / 2 x diferencijalni tlak |
| Predočiva(e) jedinica(e) | kPa mbar psi |
| Format podataka | 15 bita, + predznak Binarni prikaz u mbar, kPa, psi |
| Mjerno područje tlaka, krajnja vrijednost | 10 bar |
| Mjerno područje tlaka, početna vrijednost | 0 bar |