

# Spojni kabel VMPAL-KM-V-SD25-IP67-2,5

Broj dijela: 560416

FESTO



## Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Težina proizvoda	640 g
Električni priključak	Kabel s utikačem
Duljina kabela	2.5 m
Kvaliteta upravljanja	Standard
Min. radijus savijanja kabela	122 mm
Promjer kabela	10.2 mm
Struktura kabela	25 x 0,34 mm <sup>2</sup>
Klasa zaštite	IP67 prema IEC 60529
Temperatura okoline s fleksibilnom instalacijom kabela	-5 °C...80 °C
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU RoHS direktivi
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK RoHS propisima
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
Materijal omotača kabela	PVC