


# Završna ploča VMPAL-EPR

Broj dijela: 560945

FESTO



## Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Širina	24.8 mm
duljina	107.3 mm
Integrirana funkcija	Poklopac kodiranja za definiranje dovoda upravljačkog zraka (unutarnji ili vanjski)
Struktura terminala ventila	Mješovite veličine ventila
Radni tlak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Kontrolni tlak	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
Klasa otpornosti na koroziju CRC	3 -Jako opterećenje korozijom.
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Klasa zaštite	IP65 IP67
Napomena o stupnju zaštite	u sastavljenom stanju
Temperatura okoline	-5 °C...50 °C
Težina proizvoda	180 g
Priključak za kontrolni zrak 12/14	M7
Kontrolni priključak za ispušni zrak 82/84	M7
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal završne ploče	Lijevani aluminij PA ojačan