


Krajnja ploča VMPAL-EPR-SP

Broj artikla: 560947

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Širina	28,8 mm
Duljina	107,3 mm
Integrirana funkcija	Pilot air selector for choosing the pilot air supply (internal or external)
Smjer strujanja	reverzibilno
Struktura ventilskog bloka	Valve sizes can be mixed
Operating pressure MPa	-0,09 ... 1 MPa
Pogonski tlak	-0,9 ... 10 bar
Pilot pressure MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Tlak upravljanja	3 ... 8 bar
Klasa korozione otpornosti KBK	3 - visoka otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Mehanička zaštita	IP65 IP67
Opaska o stupnju zaštite	u montiranom stanju
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Težina proizvoda	180 g
Priključak, upravljački pomoćni zrak 12/14	M7
Priključak, upravljački odlazni zrak 82/84	M7
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak 3	G1/4
Pneumatski priključak 5	G1/4
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material end plate	Aluminijski tlačni lijev PA ojačan