


Priključna ploča VMPAL-AP-20-QS3/8^{''}-1-T1

Broj dijela: 561027

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|--|
| Širina | 21.2 mm |
| duljina | 107.3 mm |
| Mjera rastera | 21.2 mm |
| Veličina ventila | 20 mm |
| Odvajanje tlačne zone | kanal 1 |
| Maksimalni broj položaja ventila | 1 |
| Smjer strujanja | reverzibilan |
| Struktura terminala ventila | Mješovite veličine ventila |
| Maksimalni broj zavojnica ventila | 1 |
| Radni tlak | -0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar |
| Kontrolni tlak | 0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar |
| Operativni medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4] |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu) |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 3 -Jako opterećenje korozijom. |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B1 / B2-L |
| Temperatura okoline | -5 °C...50 °C |
| Težina proizvoda | 82.28 g |
| Pneumatski priključak 2 | za crijevo vanjski Ø 3/8 '' " |
| Pneumatski priključak 4 | za crijevo vanjski Ø 3/8 '' " |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| Materijal spojne ploče | PA ojačan |