


Spojni vod MHJ9-KMH-0,5-HF

Broj artikla: 562170

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Dozvola	RCM Mark
Dodatne funkcije	Gašenje iskre Redukcija struje držanja sa povratom energije Sigurnosno isključenje
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom sa H - profilom po izboru:
Položaj ugradnje	proizvoljno
Težina proizvoda	40 g
Električni priključak	2-polno / 2-polno / 4-žilno Ravna utičnica / ravna utičnica / kabel
Područje pogonskog napona DC	12 ... 53 V
Zaštita od zamjene polova	za pogonski napon
Uputa za pogon	Mrežni dio mora biti u stanju davati najmanje 1,85 A bez pada napona
Napomena uz primljenu snagu	Izlaz sa slabom strujom 2,8 W, izlaz s jakom strujom 17,1 W, po kanalu
Trajanje uključenosti	100 % Poštivati upute za pogon magnetnih ventila
Trigger signal range DC	3 ... 30 V
Note on feeder current	Linear rise 0.09 - 0.44 mA with a trigger signal of 3 - 15 V 0.44-15.44 mA with a trigger signal of 15-30 V
Input resistance	34 kOhm
Duljina kabla	0,5 m
Svojstvo vodiča	Za statičke namjene
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
Material cable sheath	PVC
Material housing	POM