

Čep QSPC10

Broj dijela: 562243

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	Standard
Konstrukcija	ravnog oblika
Veličina spremnika	10
Radni tlak za puni temperaturni raspon	0 MPa...0.8 MPa 0 bar...8 bar 0 psi...116 psi
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Klasa otpornosti na koroziju CRC	0 - nema izloženosti koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	-5 °C...60 °C
Težina proizvoda	0.4 g
Vrsta montaže	Pričvrсна igla
Pneumatski priključak 1	Kartuša 10 mm
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal slijepih utikača	POM
Materijal O-prstena	NBR