

# Spojni kabel VMPAL-KM-S-SD25-IP67-

Broj dijela: 562392

FESTO



## Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Električni priključak	Kabel s utikačem
Kvaliteta upravljanja	Standard
Min. radijus savijanja kabela	84 mm
Promjer kabela	11.2 mm
Struktura kabela	25 x 0,34 mm <sup>2</sup>
Klasa zaštite	IP67 prema IEC 60529
Temperatura okoline s fleksibilnom instalacijom kabela	-5 °C...80 °C
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU RoHS direktivi
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK RoHS propisima
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
Materijal omotača kabela	PVC