


Zakretna priрубnica SNGB-200-B

Broj artikla: 562455

FESTO

Odgovarajući nosač ležaja LN, LSN u čeličnoj izvedbi



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	200
Zasnovano na normi	ISO 15552
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-40 ... 90 °C
Težina proizvoda	10.020 g
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material mounting	Čelik pocinčano
Material mounting pin	Čelik pocinčan
Material sleeve	Čelik
Material bearing	Plastika
Material disc	Čelik pocinčan
Material screws	Čelik, pocinčan
Material lock	Opružni čelik, pocinčan