

# Magnetni svitak VACC-S18-35-A1-1

Broj artikla: 562906

FESTO

for armature system F10, connection pattern type A, to EN 175 301, 24 V DC.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Način aktiviranja	električno
Položaj ugradnje	proizvoljno
Indikacija sklopnog položaja	ne
Trajanje uključenosti	100 %
Klasa izolacije	H
Parametri svitka	24 V DC: 3,5 W
Dozvoljena kolebanja napona	-15 % / +10 %
Klasa korozione otpornosti KBK	4 - vrlo visoka otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-20 ... 60 °C
Težina proizvoda	530 g
Električni priključak	Plug pattern type A to EN 175301-803 Utikači prema EN 175301-803
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material solenoid coil	PA Čelik