

Magnetni svitak VACC-S18-35-A1-1A

Broj artikla: 562907

FESTO

for armature system F10, connection pattern type A, to EN 175 301, 24 V AC/50-60 Hz.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--------------------------------|--|
| Način aktiviranja | električno |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Indikacija sklopnog položaja | ne |
| Trajanje uključenosti | 100 % |
| Klasa izolacije | H |
| Parametri svitka | 24 V AC: 50/60 Hz, snaga 3,5 VA |
| Dozvoljena kolebanja napona | -15 % / +10 % |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 4 - vrlo visoka otpornost na koroziju |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Mehanička zaštita | IP65 |
| Temperatura okoline | -20 ... 60 °C |
| Težina proizvoda | 530 g |
| Električni priključak | Plug pattern type A to EN 175301-803 Utikači prema EN 175301-803 |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Material solenoid coil | PA Čelik |